



Идеальный Результат одним нажатием

- Высококачественная шпатлевка
- Автоматическое смешивание компонентов без попадания воздуха
- Возможность нанесения в точном количестве
- Экономия времени и материала
- Повышение производительности



Инструмент

№ изделия	Название	Описание	Количество в упаковке
PN50600	3M™ Аппликатор системы DMS™	Основной элемент системы смешивания и нанесения шпатлевки в картриджах. Выполняет как смешивание, так и подачу материала.	1



Шпатлевка в картриджах

№ изделия	Название	Описание	Объем	Количество в коробке
PN50597	3M™ Универсальная шпатлевка для системы DMS™	Идеальная скорость отверждения при температуре окружающей среды 5-23 С°	Картридж 306 мл	6
PN50598	3M™ Универсальная шпатлевка для системы DMS™	Идеальная скорость отверждения при температуре окружающей среды 10-30 С°	Картридж 306 мл	6
PN50599	3M™ Универсальная шпатлевка для системы DMS™	Идеальная скорость отверждения при температуре окружающей среды 23-45 С°	Картридж 306 мл	6



Аксессуары

№ изделия	Название	Описание	Количество в коробке
PN50601	3M™ Сменные насадки системы DMS™	Благодаря высокой скорости оборотов спирали (1800 оборотов / мин.), шпатлевка и отвердитель идеально смешиваются в насадке.	50
PN50602	3M™ Диспенсер для сменных насадок системы DMS™	Металлический диспенсер с магнитным креплением. Позволяет разместить смесительные насадки так, чтобы они всегда были под рукой.	1
PN50603	3M™ Диспенсер для аппликатора системы DMS™	Диспенсер легко устанавливается на тележку или ящик для инструментов и надежно сохраняет аппликатор, когда он не используется.	1



3M Материалы для авторемонта 3M™ Система смешивания и нанесения шпатлевки DMS™



**3M Материалы для авторемонта
3M Россия**
121614, Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru
www.3MRussia.ru/aad

Клиентский центр
191124 Санкт-Петербург
Синопская наб., 50а
Бизнес-центр «B&D»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444
www.3MRussia.ru/aad

Клиентский центр
620142 Екатеринбург
ул. Большакова, 70
БЦ «Корин-центр», 6 этаж
Тел.: +7 (343) 310 14 30
Факс: +7 (343) 310 14 29
www.3MRussia.ru/aad



Как работает эта система?

Все просто: вставьте картридж, нажмите курок аппликатора и зашпатлюйте вмятины и прочие дефекты поверхности.



Вставьте картридж со шпатлевкой и отвердителем в аппликатор и установите смесительную насадку.



Автоматически смешайте шпатлевку с отвердителем, просто нажав на курок аппликатора - Вы получите материал с неизменно идеальной пропорцией компонентов. А воздух больше не попадает в материал как при ручном смешивании.



Теперь Вы можете нанести материал непосредственно на ремонтируемую зону.

Теперь больше не придется смешивать компоненты – нужно просто вставить картридж в аппликатор и нажать курок!

Система DMS™ представляет собой революционную технологию, которая меняет представление о ремонте деталей автомобиля благодаря инновационному подходу к приготовлению и нанесению шпатлевки.

Сравните традиционный процесс приготовления и нанесения шпатлевки и работу с системой DMS™.

Текущий рабочий процесс:	Работа с системой DMS™:
- Необходимо оценить нужное количество шпатлевки и отвердителя - Смешать компоненты вручную - Нанести материал на ремонтируемый участок - Дать высохнуть ≈20 мин - Нанести дополнительный слой шпатлевки, при этом потребуется: заново смешивать компоненты, ожидать высыхания нанесенного слоя, шлифовать - Нанести тонкую шпатлевку для устранения пор	- Необходимо вставить картридж со шпатлевкой и отвердителем в аппликатор - Установить насадку на картридж - Нажать на курок для смешивания компонентов в насадке - Нанести материал на деталь или на шпатель, при этом материал всегда будет готов в идеальной пропорции - Возможность нанесения нескольких слоев шпатлевки мокрым по мокрому

Недостатки традиционного процесса:	Преимущества работы с системой DMS™:
- Попадание воздуха в материал во время смешивания – причина возникновения пор - Смешивание большего или меньшего количества шпатлевки, чем нужно - Излишнее нанесение шпатлевки – неэкономично - Для устранения воздушных пор необходимо наносить тонкую шпатлевку и более двух слоев грунта перед окраской	- Новая технологическая платформа DMS™ делает возможным переносное автоматическое смешивание и нанесение шпатлевки - Исключается попадание воздуха в материал, который является причиной образования пор на поверхности - Высококачественная шпатлевка, легко шлифуется - Возможность нанесения шпатлевки в точном количестве, экономия времени и материала - Повышение производительности - Не требуется дополнительный слой грунта



3M™ Система смешивания и нанесения шпатлевки DMS™



Аппликатор системы DMS™
Аппликатор системы DMS™ - это простой в использовании, эргономичный пневматический инструмент, работающий при помощи воздуха. При нажатии курка аппликатора приводится в действие плунжер, который выжимает из картриджа шпатлевку и отвердитель в неизменно идеальной пропорции. Его прочная конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию. Этот инструмент — отличное средство, которое позволит Вам быстрее выполнять работу и обеспечит превосходные результаты.



Смесительные насадки системы DMS™
Секрет смесительных насадок системы DMS™ заключается в уникальной конструкции — за счет высоких оборотов спирали (1800 оборотов/мин.) и герметичного строения, при смешивании компонентов исключается попадание воздуха. Появление пор просто исключено!



Картриджи со шпатлевкой системы DMS™
Картридж имеет 2 отсека: для шпатлевки и отвердителя. Для различных температур окружающей среды предусмотрены три вида картриджей со специально разработанными формулами для этих условий, чтобы обеспечить оптимальную скорость отверждения — PN50597 (5-23C°), PN50598 (10-30C°), PN50599 (23-45C°). Полиэфирная шпатлевка в картриджах разработана для профессионального применения. Имеет высокую адгезию к стали, оцинкованной стали, алюминию. Может использоваться как доводочная шпатлевка.